


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2550 Vierwandwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden en 2 zijwanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	850
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	450
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	228
<b>Totale lengte (mm)</b>	1030
<b>Totale breedte (mm)</b>	509
<b>Totale hoogte (mm)</b>	948
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Uitvoering</b>	Holz
<b>Gewicht (kg)</b>	41
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976025506