

Artikelnummer: 154058

Kurzbeschreibung: Wägebrücke Plattformwaage Serie PT 115, Kapazität 1000 kg, ohne Anzeigergerät, nicht eichfähig

Langbeschreibung: Wägebrücke Plattformwaage Serie PT 115 u. 315, mit o. ohne Anz.gerät, div. Ladekap.: Bei den Wägebrücken der Serie PT 115 und 315 handelt es sich um stabile, hochwertige Plattformwaagen, die sich dank ihrer robusten Bauweise und ihrer hohen Belastbarkeit bestens für den Einsatz in der Industrie eignen. Ausgestattet sind sie mit einer großen Stahlbrücke mit geriffelter Oberfläche für zusätzlichen Halt, höhenverstellbaren Füßen inklusive Fußschrauben und einem ca. 3 Meter langem, abgeschirmtem Wägezellenkabel. Optional stehen bei diesen Wägebrücken Rampen für eine leichte Be- und Entladung zur Verfügung. Wir bieten Ihnen beide Modellvarianten wahlweise mit oder ohne eichfähigem Auslesegerät. Dieses zeichnet sich u.a. durch ein robustes ABS-Gehäuse, einem hellen und programmierbarem Display und einer RS-232-Schnittstelle für den direkten Anschluss an Computer und Drucker aus. Schnell und unkompliziert konfigurierbar. Weitere Details: Besonders robuste und belastbare Wägebrücke bzw. Plattformwaage Ideal für den Einsatz in der Industrie Inkl. Stahlbrücke mit geriffelter Oberfläche für optimalen Halt Höhenverstellbare Füße mit Fußschrauben Abgeschirmtes Wägezellenkabel Optional mit Be- und Entladerampe Wahlweise mit oder ohne eichfähigem, robustem und vielseitig einsetzbarem Auslesegerät ausgestattet Ladekapazität Modell PT 115: 1000 kg, in der Modellvariante mit eichfähigem Auslesegerät 1500 kg Ladekapazität Modell PT 315: 3000 kg



EAN/GTIN: 819309014973