

Information produit

08 26 145 T

Pince universelle multifonctions

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Pince universelle compacte à forte démultiplication à mâchoires en pointe.
- Pour tous travaux usuels d'installation et de réparation.
- Maniable pour travailler dans des zones difficiles d'accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion)
- Mors à contour convexe d'un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates
- Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades
- Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Grande longévité et becs solides
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
Poids	155 g
Dimensions	145 x 59 x 26 mm
Norme	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 8,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm ²
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

