

## Informazione prodotto

# 08 26 145

## Pinza universale con testa a punta

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Pinza universale tascabile tipo „forte“ con becchi a punta.
- Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
- Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
- Superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una presa sicura sui pezzi piatti
- La scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
- La pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
- Taglio facilitato grazie all'articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Lunga durata e punte stabili
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	08 26 145
EAN	4003773079361
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	145 g
Dimensioni	145 x 58 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 8,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm <sup>2</sup>
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

