

Broszura informacyjna

97 43 05

Szczypce do zagniatania typu Crimp System

Do wymiennych matryc zagniatających



- Z zamontowaną matrycą do zagniatania końcówek kablowych nieizolowanych (szerokość wtyków 4,8 i 6,3 mm)
- Tylko jedno narzędzie do 1000 zastosowań przy zagniataniu
- Niemal równoległy ruch zagniatania
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Wzmocnienie zastosowanej siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Ergonomiczne rękojeści
- Pozycjoner do precyzyjnego ustawiania zaciskanych wtyków
- Matryce do zagniatania do zastosowań wykraczających poza oferowany asortyment dostępne są na zamówienie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	97 43 05
EAN	4003773031031
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	618 g
Wymiary	200 x 96 x 17 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Szczypce do zagniatania typu Crimp System do końcówek kablowych nieizolowanych (szerokość wtyków 4,8 i 6,3 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych