

Kärcher buse rotative

taille de buse 35, jet crayon rotatif,
pression max. 300 bar, température
max. 85 °C, en céramique

Numéro d'article: 119580



KÄRCHER

buse rotative

- taille de buse 35
- jet crayon rotatif
- pression max. 300 bar
- température max. 85 °C
- en céramique
- hauteur x longueur x largeur 65 x 140 x 65 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	hauteur	65 mm
type de buse	buse rotative	longueur	140 mm
pression maxi	300 bar	largeur	65 mm
température maxi	85 °C	matériau	céramique
type de faisceau	jet crayon rotatif	Poids	0,56 kg
taille de tuyère	35		

