

## aluminium steekwagen

### RuXXac Jumbo

draagvermogen 250 kg, steekplaat  
breedte x diepte 595 x 420 mm, snel  
en plaatsbesparend inklapbaar,  
wielen met polyurethaan-banden

Artikelnummer: 138950



## Inklapbare steekwagen RuXXac Jumbo

aluminium steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 595 x 420 mm
- hoogte x breedte 1250 x 655 mm
- hoogte x breedte x diepte in-/uitgeklapt 840 x 595 x 120 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- met bescherming tegen letsel door neerklapbare beugelgreep met extra veiligheidsgrepen
- wielen met polyurethaan-banden
- wiel Ø 215 mm
- 2 jaar garantie



transporttoestel	transportwagen	veiligheidsgreep	ja
type kar	zakkensteekwagen	hoogte	1250 mm
draagvermogen	250 kg	in-/uitklaphoogte	840 mm
breedte schep	595 mm	breedte	655 mm
diepte schep	420 mm	in-/uitklapbreedte	595 mm
in-/uitklapbaar	ja	in-/uitklapdiepte	120 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend inklapbaar	garantie	2 jaar
banden	polyurethaan	gewicht	14,5 kg
wiel-ø	215 mm		

## Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten