

## BS-ROLLEN roulettes doubles pivotantes ESD

force 80 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 75 x 24 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

Numéro d'article: 139525



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante

roulettes doubles pivotantes ESD

- force 80 kg
- avec bandage caoutchouc
- Antistatique
- diamètre x largeur 75 x 24 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour machines	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pour machines	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
exécution roue	roue jumelée	pare-fils	non
charge	80 kg	hauteur totale	99 mm
pneumatique	caoutchouc	largeur de roue	24 mm

Ø de roue	75 mm	portée	33 mm
conducteur d'électricité	oui	propriété surface de roulement	Antistatique
matériau de jante	plastique	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
roulement	roulement à billes	Poids	0,6 kg
élément de fixation	trou de fixation		