

Rollcart kastwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1090 x 700 mm,
onderstel in RAL7035
lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw,
onderbouwelementen: 1 kast, 4
lades, hoogte x lengte x breedte 980
x 1160 x 700 mm, met TPE-banden



Artikelnummer: 158101

Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 400 kg

kastwagen

- draagvermogen 400 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1090 x 700 mm
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast, 4 lades
- hoogte x lengte x breedte 980 x 1160 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	700 mm
type wagen	kastwagen	banden	TPE
draagvermogen	400 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1090 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

breedte laadvlak	700 mm	materiaal	staal/hout
wagen uitrusting	1 kast, 4 lades	elektrisch geleidend	nee
laden aantal	4 stuks	schuifbeugel	1 stuks
kast	1 stuks	wielstand	rechthoekig
etages aantal	2 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
hoogte	980-1280 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1160 mm	gewicht	130 kg

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158103		lade-indelingsset voor tafelwagen, set bestaande uit: 2 lengte- en 6 dwarsverdelers, hoogte x lengte 60 x 700 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158407		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar