

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1870 mm, capacité 2,1 m³, force 1500 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 201996



Bauer Benne basculante

à basculement automatique

benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 1095 x 1720 x 1870 mm
- capacité 2,1 m³
- force 1500 kg
- poids 265 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à

un châssis stable

- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda
- soubassement fourreaux pour fourche

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| type de récipient | benne basculante | soubassement | fourreaux pour fourche |
| capacité | 2,1 m ³ | hauteur des fourreaux de fourche | 80 mm |
| hauteur | 1095 mm | largeur des fourreaux de fourche | 200 mm |
| longueur | 1720 mm | écartement fourreaux de fourche | 600 mm |
| largeur | 1870 mm | largeur de charge | 600 mm |
| charge | 1500 kg | robinet de vidange | non |
| matériau | acier | récipient équipement de sécurité | chaîne de sécurité |
| matériau de finition | soudé | gerbable | non |
| épaisseur de matériau bac de rét | 3 mm | emboîtable | non |
| stabilité / renfort / entretoise | bords renforcés sur tout le pourtour | considération comme matière dang | non |
| fonction de basculement | manuel | surface | laqué |
| exécution basculement | basculement automatique | couleur | vert réséda // RAL6011 |
| fonction de pivotement retour | retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux | exécution couleur | vert réséda // RAL6011 |
| sécurité antibasculement | protection antibasculement automatique | couvercle | non |
| possibilité de passage au-dessous | oui | Poids | 265 kg |

Accessoires

518144



Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428



marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium

525920



panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

531837



rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir