

## hofs levensmiddelstelling - aanbouwveld

### Hygienic

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 220698



hofs  
REGALSYSTEME

5  
YEARS  
WARRANTY

## hofs Systeem-inhaakstelling Hygienic

### Aanbouwstelling

levensmiddelstelling - aanbouwveld


- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 535 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +40 °C
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd

- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| meubeltype                    | stelling                                  | vakbreedte                      | 1000 mm   |
| stellingtype                  | levensmiddelstelling                      | vakdiepte                       | 500 mm  |
| geschikt voor (branches)      | levensmiddelen- en hygiënische omgevingen | gebruik                         | eenzijdig   |
| stellingsysteem               | kliksysteem                               | stelling uitrusting             | diagonaalsteun  |
| stellingveld                  | aanbouwveld                               | stabiliteit/versteving/schoren  | diagonaalschoren  |
| materiaal                     | staal                                     | legborden / niveaus stabiliteit | 40 mm hoge rand   |
| hoogte                        | 2000 mm                                   | kleur bodem                     | lijkt op RAL9010 zuiver wit   |
| breedte                       | 1010 mm                                   | kleur standaard                 | lijkt op RAL9010 zuiver wit   |
| diepte                        | 535 mm                                    | kleur uitvoering                | zuiver wit // RAL9010   |
| vaklast                       | 140 kg                                    | levering                        | gedemonteerd  |
| veldlast                      | 1600 kg                                   | inhoud levering                 | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legborden / schappen aantal   | 5 stuks                                   | certificering                   | GS // RAL-keurmerk  |
| legbord-/niveautype           | Stalen bodem                              | garantie                        | 5 jaar  |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                                     | gewicht                         | 25,327 kg   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 220729 |  | legbord voor levensmiddelstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 140 kg, van staal verzinkt met gepatenteerde Hygienic-kunststof coating in lijkt op RAL9010 zuiver wit |
| 220733 |  | wandbevestiging voor levensmiddelstelling  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken   |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit  |