

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en Capuchons en tôle d'acier, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243488

Roulette pivotante avec frein total

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en Capuchons en tôle d'acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	205 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	3,43 kg