

RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 100 kg, laadvlak
lengte x breedte 820 x 520 mm,
platform van RVS, duwbeugel in-
/uitklapbaar, 4 zwenkwielen, 2
wielen met rem, wielen met
Polyurethaan-banden



Artikelnummer: 272202

RVS duwbeugelwagen





- draagvermogen 100 kg
- laadvlak lengte x breedte 820 x 520 mm
- laadhoogte 180 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 830 x 530 mm
- constructie van RVS (stevig gelast)
- platform van RVS
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wielen met Polyurethaan-banden
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	ja
type wagen	platformwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	100 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laadhoogte	180 mm	banden	Polyurethaan
lengte laadvlak	820 mm	wieluitrusting	2 wielen met rem

breedte laadvlak	520 mm	wiel-ø	100 mm
materiaal platform	RVS	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	hoogte	940 mm
nestbaar	nee	lengte	830 mm
materiaal	RVS	breedte	530 mm
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
schuifbeugel	1 stuks	garantie	5 jaar
etages aantal	1 stuks	gewicht	10,7 kg

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm