

Miltex tegel vloerrooster Yoga Easy Event



kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 14 x 300 x 300 mm, van polypropyleen in groen, bestendig tegen uv-straling

VE 11 stuks

Artikelnummer: 449358



Miltex Harde vloertegels Yoga Easy Event

Hoog belastbaar



tegel vloerrooster

- geschikt voor binnen en buiten
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 14 x 300 x 300 mm
- van polypropyleen in groen
- bestendig tegen uv-straling
- getest conform DIN 51130 R10











Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte	300 mm
vloerbedekking	vloerrooster	breedte	300 mm
confectionering	kliksysteem	elektrisch geleidend	nee
module	tegel	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen en buiten	bestendigheid	tegen uv-straling
materiaal loopvlak	polypropyleen	belastbaarheid	220 t
kleur	groen	norm	DIN 51130 R10 (getest)
hoogte	14 mm	gewicht	3 kg

Gerelateerde Producten

449391		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 14 x 300 x 55 mm, van polypropyleen in groen, bestendig tegen uv-straling
449416		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 14 x 55 x 55 mm, van polypropyleen in groen, bestendig tegen uv-straling

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw