

## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 509563



## Euronorm stapelcontainers

### voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 300 x 560 x 360 mm
- inhoud 60 l
- draagvermogen 70 kg
- belasting 600 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie


## Technische details

baktype Stapelbak


wand uitrusting grijpopening kopzijde

euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder aan alle zijden
inhoud	60 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	320 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	600 mm	draagvermogen	70 kg
breedte	400 mm	last	600 kg
binnenhoogte	300 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	560 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	360 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
stapelbaar	ja	kleur	rood
nestbaar	nee	aantal per besteleenheid	2
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	5,1 kg

## Gerelateerde Producten

509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509424		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509425		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509426		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509428		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet
509581		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm
509585		klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, lengte x breedte 600 x 400 mm
509587		etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 210 mm, in wit
509592		zichtvenster, voor Euronorm-stapelbak 60 l
509596		draagstang, voor stapelbak hoogte x breedte 175 x 400 mm
509597		zegel, voor stapelbak

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
--------	---	--

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag