

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 300 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 50 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 510123



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 300 kg
- met elastiek-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 160 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 12 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	195 mm

bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	300 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	160 mm	uitlading	51 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	rollager	lengte plaat	135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	12 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	3,15 kg
rem	Dubbele rem		

## Gerelateerde Producten

510132



wiel, draagvermogen 300 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 160 x 50 mm, naaf met rollager, velg van aluminium

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken