

## Kappes kast met sleufplaat RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522518

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Ladekast RasterPlan® met deuren met sleufplaten

kast met sleufplaat

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met sleufperforatie
- dubbelwandige deuren
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met beletteringslijst en transparante afdekking
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot







- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en kravaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur met sleufperforatie	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, lades	hoogteverstelraster lade	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	80 kg	werkbankblad	nee
laden aantal	4 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	4x100 mm	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
fronthoogte 100 mm	4 stuks	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen lade	110 kg	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	137 kg

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood