

drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 8 m,
2 mâts, conique, diamètre
supérieur/inférieur 60 /]75 mm,
hissage via guidage de corde
extérieur, en aluminium anodisé, à
insérer avec manchon

Numéro d'article: 524508



Drapeau et mât

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 8 m, 2 mâts
- conique, diamètre supérieur/inférieur 60 /]75 mm
- hissage via guidage de corde extérieur
- en aluminium anodisé
- à insérer avec manchon



équipement d'extérieur	drapeau et mât	dispositif de hissage	guidage de corde extérieur
matériau	aluminium	potence	sans potence
hauteur	8 m	verrouillable	non
diamètre	60-75 mm	surface	anodisé
forme de drapeau et mât	conique	type de fixation	à insérer
exécution drapeau et mât	2 mâts	Poids	15 kg

Cela s'adapte aussi ...

303308		potelet de style, forme angulaire avec tête hémisphérique, hauteur x largeur x profondeur 1160 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, modèle fixe, à cheviller
567219		Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion