

Euronorm-stapelbak

Basic

hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in blauw, Wanden doorbroken, bodem doorbroken

Artikelnummer: 757495



Euronorm stapelcontainers Basic

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden doorbroken, bodem doorbroken
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door verzonken greep
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Temperatuurbestendig -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie


Technische details

baktype Stapelbak


vloerconstructie doorbroken

euronorm	ja	bodemverstevinging door	verstevigingsribben
inhoud	63 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	320 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	600 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
breedte	400 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	verzonken greep
stapelbaar	ja	kleur	blauw
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
vouwbaar	nee	gewicht	2 kg
wandconstructie	doorbroken		

Gerelateerde Producten

707136		oplegdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm
757305		papierclip, voor stapelbak, van RVS
763341		stolpdeksel, van polyethyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
--------	---	--