

## Fasskipper Typ FKX inkl. Hebelstange

### ■ leichte und sichere Ein-Mann-Bedienung

Der fahrbare Fasskipper nimmt ein stehendes 200-Liter-Fass auf. Mittels Hebelstange wird das Fass über die Abrollbügel des Fasskippers in eine waagerechte Position gebracht. Jetzt kann das Fass an seinen Lagerort gefahren werden. Dort erfolgt der Abfüllvorgang. Die herausziehbare Tropfwanne schützt die Umgebung vor Verschmutzungen.

- Maße B x T x H (mm): 665 x 925 x 600 (o. Stange)
- Belastung: 350 kg
- Bei dauerhafter Lagerung auf dem Fasskipper empfehlen wir unsere Auffangwanne FK 20, die direkt mit dem Fasskipper überfahren werden kann. Im Set ist die Auffangwanne enthalten.

Fasskipper Typ FKX  
inkl. Hebelstange

Bestell-Nr. 115-235-J9



Fasskipper Typ FKX, komplett mit Hebelstange, Rollenauflage und Auffangwanne

**SET**

Bestell-Nr. 115-239-J9



Auffangwanne FK20 zur sicheren Lagerung, Maße B x T x H (mm): 1640 x 430 x 340, Auffangvolumen: 200 Liter, Bestell-Nr. 115-237-J9

## ZUBEHÖR

Rollenaufgabe zum leichten Drehen der Fässer



Bestell-Nr. 115-213-J9

Tropfwanne zum sicheren Abfüllen, Maße B x T x H (mm): 450 x 295 x 125



Bestell-Nr. 115-186-J9

Zurring zum Sichern des Fasses beim Transport



Bestell-Nr. 100-188-J9

## Ballonkipper Typ BK 2-60

- zur leichten Aufnahme und zum Transport eines stehenden 60-Liter Kunststoffballons
- kann zum Abfüllen in liegende Position gebracht werden
- Maße, außen, B x T x H (mm): 620 x 680 x 950
- Mit der im Set mitgelieferten 60-Liter-Kunststoff-Auffangwanne lässt sich der Ballonkipper durch Anstecken zu einer kompakten Einheit kombinieren - empfohlen bei regelmäßiger Abfüllung.

**SET-PREIS**

Bestell-Nr. 130-506-J9

Ballonkipper Typ BK 2-60 in feuerverzinkter Ausführung, inkl. PE-Auffangwanne

Ballonkipper Typ BK 2-60 in feuerverzinkter Ausführung, Bestell-Nr. 130-362-J9

