

Kleingebindewannen DENIOS classic-line, mit 20 bis 90 Liter Auffangvolumen

Optimal auf Euro- oder Chemiepaletten kombinierbar. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Stabile Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Industrie- und Laborböden.

- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

i Verwenden Sie die Kleingebindewannen classic-line- als stationäre Wanne direkt am Arbeitsplatz oder- als Transporteinheit z.B. auf einer Europalette - kombiniert in den benötigten Größen



classic-line by DENIOS



Auffangvolumen [l]	20	30	40	65	90
Maße außen B x T x H [mm]	392 x 392 x 200	584 x 392 x 200	774 x 392 x 200	774 x 584 x 200	774 x 774 x 200
Bestellnummer ohne Gitterrost	250-676-JY	250-679-JY	250-681-JY	250-684-JY	250-687-JY
Bestellnummer mit Kunststoff-Gitterrost	250-688-JY	250-689-JY	250-690-JY	250-691-JY	250-692-JY
Bestellnummer mit verzinktem Lochblech	250-693-JY	250-694-JY	250-697-JY	250-695-JY	250-696-JY