

Bauer Klappbodenbehälter

Höhe x Länge x Breite 1145 x 1040 x 1245 mm, Inhalt 1 m³, Mit Kranösen, Gabeltaschen, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 139854





Bauer Klappbodenbehälter

Klappbodenbehälter



- Höhe x Länge x Breite 1145 x 1040 x 1245 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 1250 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 75 x 185 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Kranösen, Gabeltaschen
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Behälter mit Kranösen
- mit Sicherung gegen Abrutschen
- Unterbau 4 Füße
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Gewicht 158 kg

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrbreite	415 mm
Inhalt	1 m³	Kranösen Anzahl	4 Stück
Höhe	1145 mm	Durchmesser Kranösen	40 mm
Länge	1040 mm	Traglast	1250 kg
Breite	1245 mm	Tragevorrichtung	Kranösen, Gabeltaschen
Material	Stahl	Behälter Ausstattung	Kranösen
Wandkonstruktion	geschlossen	Sicherheitsausstattung Behälter	Abrutschsicherung
Bodenkonstruktion	klappbar	stapelbar	ja
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	nestbar	nein
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	4 Füße	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	100 mm	Farbe	blau // RAL5012
Einfahrtaschenhöhe	75 mm	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Einfahrtaschenbreite	185 mm	Gewicht	158 kg

Zubehör

139869		2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Klappboden-/Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1350 kg, Rad Ø 180 mm
139872		Zentrierwand, für Klappbodenbehälter 1 - 2 m³, aus Stahl

Dazu passt auch ...

525102		Abdeckhaube, für 2 gestapelte Gitterboxen, Höhe x Länge x Breite 1930 x 1250 x 850 mm, in braun
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm