


## Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 805 x 695 mm, 10 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500703



THURMETALL



## Thurmetall Schubladenschrank mit 200 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 805 x 695 mm
- 10 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettenhalter
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung














- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahl	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Höhe	1200 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Breite	805 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	10 Stück	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/2x75 mm/6x100 mm/1x300 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 50 mm	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	6 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 300 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Schubladentraglast	200 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster längs	50 mm	Gewicht	160 kg
Einteilungsraster quer	30 mm		

## Zubehör

501092		Trennwand, 2 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 300 / 400 mm, Breite 700 mm
501104		Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm
501105		Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm
501144		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm
501145		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm
501157		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm
501158		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm
501167		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite 700 mm, In schwarz
501171		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

### Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot