

## Kanister

Höhe x Länge x Breite 400 x 380 x 280 mm, Inhalt 30 l, Einfüllöffnung Ø 47 mm, aus Polyethylen, in natur

VE 4 Stück

Artikelnummer: 509684



## Kanister

Kanister



- Höhe x Länge x Breite 400 x 380 x 280 mm
- Inhalt 30 l
- geeignet für Paletten
- mit UN-X-Zulassung
- Einfüllöffnung Ø 47 mm
- aus Polyethylen
- in natur
- Schraubdeckel
- Tragegriff
- geeignet für Paletten

## Technische Details




|              |          |                  |               |
|--------------|----------|------------------|---------------|
| Behältertyp  | Kanister | Material         | Polyethylen   |
| Euronorm     | nein     | Tragevorrichtung | Tragegriff    |
| Inhalt       | 30 l     | Farbe            | natur         |
| Höhe         | 400 mm   | Deckel           | ja            |
| Länge        | 380 mm   | Deckeltyp        | Schraubdeckel |
| Breite       | 280 mm   | nestbar          | nein          |
| geeignet für | Paletten | stapelbar        | ja            |

|                      |                                     |              |      |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| (Produkt/Material)   |                                     |              |      |
| Lebensmittelgeeignet | ja                                  | unterfahrbar | nein |
| Gefahrstoffeignung   | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | Zulassung    | UN-X |
| Durchmesser Öffnung  | 47 mm                               | Gewicht      | 7 kg |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 509690 |  | Hahnverschluss, für Kanister, Durchmesser 47 mm         |
| 509693 |  | Aufschraub-Ausgießer, für Kanister mit 20 - 30 l Inhalt |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |    | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge   |
| 528205 |   | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen   |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |