

## Lakape Sichtlagerkasten Eco

Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 /  
76 mm, Aus Polypropylen in grün

VE 50 Stück

Artikelnummer: 531019



## Lakape Sichtlagerkasten Eco

besonders geeignet für Rollenbahnen

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm
- Aus Polypropylen in grün
- Gleiche Größen stapelbar
- Rollenbahngeeignet

### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	rollenbahngeeignet	ja
elektrisch leitend	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	50 mm	Gefahrstoffeeignung	nein
Breite	102 mm	Farbe	grün
Tiefe	89 mm	Größe	1 - HxBxT 50x102x89/76 mm
Bodentiefe	76 mm	Gewicht	1,85 kg
Material	Polypropylen		





### Zubehör

531065



Etikett, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 50 x 102 mm, in weiß

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau