


**hofs**

## Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 858947



**hofs**  
REGALSYSTEME



## hofs Traversen-Regal

### Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden






















- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details





|                                   |                     |                                  |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                          | Regal               | Nutzung                          | beidseitig   |
| Regaltyp                          | Lagerregal          | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden   |
| Regalsystem                       | Stecksystem         | Oberfläche Boden                 | verzinkt   |
| Regalfeld                         | Anbaufeld           | Oberfläche Ständer               | verzinkt   |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Oberfläche Traversen             | verzinkt   |
| Material                          | Stahl               | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Höhe                              | 2000 mm             | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstreben // Längsriegel                      |
| Breite                            | 1010 mm             | Ständer Ausstattung              | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten                 |
| Tiefe                             | 635 mm              | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast                          | 140 kg              | Farbe Ausführung                 | verzinkt   |
| Feldlast                          | 1200 kg             | Anlieferung                      | zerlegt  |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 5 Stück             | Zertifizierung                   | RAL-Gütezeichen  |
| Fachbreite                        | 1000 mm             | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Fachtiefe                         | 600 mm              | Gewicht                          | 33,8 kg  |
| Höhenverstellraster Ebene         | 25 mm               |                                  |  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100735 |  | Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150123 |    | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 586009 |    | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 140 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 589539 |    | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand  |
| 589696 |    | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand  |
| 589776 |    | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm  |
| 597763 |    | Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 600 mm, Freistehend, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 599656 |    | Schüttgulleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 599725 |   | Schüttgutmulde, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 599758 |  | Muldenteiler, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 599827 |  | Kleiderstange, Für Steckregal, Breite 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 859054 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 859804 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm, Fachlast 190 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                             |
| 859892 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm, Fachlast 190 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 870181 |  | Wannenboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 870512 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm  |
| 870691 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2000 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lochblechwand  |

**Dazu passt auch ...**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb   |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 862489 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |