

# Tweevoudige toets met opdruk I en 0 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, champagne coated

157-00008

4 jaar  
garantie

Een tweevoudige toets met symbool "I" en "0" voor een busdrukknop met 4 bedieningsknoppen. Afwerkingskleur: champagne coated.

## Technische gegevens

Tweevoudige toets met opdruk I en 0 voor draadloze schakelaar of drukknop met 4 bedieningsknoppen, champagne coated.

- Aantal bedieningsknoppen: 2 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt (bij benadering NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Opdruk: Elke toets van de centraalplaat is voorzien van de symbolen "I" en "0" in onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE



CE