

# Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondpin, grijs

700-36825

4 jaar  
garantie

De tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteek-klemmen. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Draden die vast blijven zitten:

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
  - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
  - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondpin, grijs. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Functie: – wandcontactdoos
  - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (1,5 mm<sup>2</sup>) / 20 A (2,5 mm<sup>2</sup>) (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montage-doos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvr staal




**niko**

$\frac{h}{2}$  16 A  
250 Vac



## Afmetingen



## Aansluitschema

