

Inbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatsten behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via microprismaschijf van PMMA, naar buiten toe wordt een zacht licht met gesatineerde diffusoren doorgegeven; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave $R_a > 80$; voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag. Bevestigingsmechaniek TNE-BM 4 stuks 300/312 voor verborgen symmetrische railconstructies of uitgezaagde plafondopeningen, moet apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	50803114170
EAN-nummer	4020863355648
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, F-dak, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK


Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	3922lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	115lm/W
UGR dw./l.	17.7 / 19.0

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1197mm x 297mm x 86mm
Diepte	84mm
Plafondsysteem	plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm), verborgen symmetrische railconstructie [VS] (300x1200mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafondsneede (LxB/D)	285mm x 1188mm
Inbouw diepte	100mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [VS]
Gewicht (netto)	5.5kg
Montagewijze	Inlegmontage, Individuele plafondinbouwmontage

Maten

Maten	Waarde	Beschrijving
L	1197 mm	Lengte
B	297 mm	Breedte
H	86 mm	Hoogte
T	84 mm	Diepte
DA(L)	285 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	1188 mm	Profielmaat breedte
Ei(AD)	100 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Ei(TS)	250 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
Ei(VS)	150 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt symmetrisch)
MLTS1	1200 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	1200	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MLVS	1200 mm	Modulemaat lengte (verdekt symmetrisch)
MBTS1	300 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	300	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBVS	300 mm	Modulemaat breedte (verdekt symmetrisch)



Referentie	LED 3900lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.7 / 19.0
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/nl/article/50803114170> 5 Jahre Garantie auf alle LED-Leuchten. / 5 years warranty on all LED luminaires.

Regiolum GmbH - www.regiolum.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 05/23