

OMSCHRIJVING

Deze anti-panieksloten zijn zelf-vergrendelend wat betekent dat na iedere sluiting van de deur de nachtschoot automatisch vergrendeld. Door het automatisch vergrendelen en een nachtschootuitslag van 20 mm zijn deze sloten geschikt voor situaties waar hoge eisen aan beveiliging worden gesteld. Dankzij de anti-paniekfunctie zijn de sloten altijd in de vluchtrichting via de deurkruk te openen. Deze insteeksloten zijn geschikt voor stompe deuren met een doornmaat van 65 mm en een PC maat van 72 mm. Voorzien van roestvast stalen schoten en een voorplaat van 24 mm breed. Alle modellen zijn voorzien van gesloten verzinkte slotkast, geproduceerd volgens DIN 18251 en zijn gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125. De sluitplaten zijn optioneel verkrijgbaar en hebben universele buitenafmetingen. Ten behoeve van alarminstallaties kan het slot worden geleverd met een nachtschootsignalering. Optioneel geschikt voor brandwerende deuren.

EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 65 mm (optioneel 55 mm), PC 72 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 24 mm (optioneel 20 mm)
- Gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125
- Geproduceerd volgens DIN 18250
- Maatvoering volgens DIN 18251
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Voorzien van roestvaststalen dag- en nachtschoot
- Voorzien van een zelfvergrendelende nachtschoot
- Voorzien van wisselfunctie
- Uitslag dagschoot 10 mm, uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van 9 mm kruggat
- Optioneel te voorzien van nachtschootsignalering
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren




MODELLEN


- E-9065L zelfvergrendelend slot, doormaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN links
- E-9065R zelfvergrendelend slot, doormaat 65, PC 72, afgeronde voorplaat 24 mm, DIN rechts

BIJBEHORENDE ARTIKELEN


- N nachtschootsignalering (N toevoegen aan bovenstaande artikelnummers)
voorbeeld: 9065L wordt 9065LN



- E-152L sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN links
- E-152R sluitplaat met afgeronde hoeken, DIN rechts
- E-156L sluitplaat recht, DIN links
- E-156R sluitplaat recht, DIN rechts



Model E-152L



Model E-156L