



✓ Installation ✓ Halogenfrei ✓ FRNC ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE ✓ UN/ECE R118

KATRONIC LiHH 5 x 0,25 qmm

FRNC-Steuerleitung, ungeschirmt, grau
Bestell-Nr. 410502505

Verwendung / Beschreibung

Flexible Steuerleitung FRNC für den Einsatz in der Signal-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in der EDV-Peripherie wo Sicherheitsvorschriften den Einsatz von halogenfreien/flammwidrigen Leitungen vorschreiben.



Variantendaten

Außen-Ø	ca. 4,20 mm
Cu-Gewicht	12,0 kg/km

Aufbau / Daten

Leiter	Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau	14x0,15 mm
Leiterquerschnitt	0,25 qmm
Aderanzahl	5
Aderisolation	FRNC
Adercodierung	DIN 47100
Verseilung	Adern in Lagen
Außenmantel	FRNC
Außenmantelfarbe	grau, ähnlich RAL 7032
Abmessung	5 x 0,25 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Biegeradius ruhend	> 5 x Außen-Ø
Biegeradius bewegt	> 10 x Außen-Ø
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Spulen á 100m

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®