


<https://www.wago.com/750-977/000-022>



### Kontaktbelegung TIA-568B

	Farbe	Adernpaar
1	orange gestreift	2
.	orange	
.	grün gestreift	3
.	blau	
.	blau gestreift	
.	grün	
.	braun gestreift	4
8	braun	



Abmessungen in mm

### Technische Daten

Anschlussausführung	Stecker RJ-45
Polzahl	8
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Kommunikation/Feldbus	Ethernet
Code	TIA-568B
Übertragungsrate	-

### Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	IDC-(Schneidklemm-)Kontakt
Eindrähtiger Leiter	0,13 ... 0,21 mm <sup>2</sup> / 26/1 ... 24/1 AWG
Mehrdrähtiger Leiter 2	0,11 ... 0,23 mm <sup>2</sup> / 27/7 ... 24/7 AWG

**Geometrische Daten**

Breite	13,8 mm
Höhe	16,2 mm
Tiefe	49 mm

**Mechanische Daten**

Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Cat. 6A
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5,5 ... 9 mm
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Gewicht	18 g

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Schutzart	IP20
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Brandlast	0 MJ
Normen/Bestimmungen	IEC60603-7-51, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

**Kaufmännische Daten**

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	TW
GTIN	4055143586221
Zolltarifnummer	85366990990