

## KKB / AKB EMV ABSCHIRMKLEBEBÄNDER

### Merkmale

- mit leitendem Kleber beschichtet
- aus Kupfer, blank oder verzinkt bzw. aus Aluminium
- Widerstand Kupferband: entlang des Bandes: 0,002 Ω  
durch das Band: < 0,01 Ω
- Widerstand Aluminiumband: entlang des Bandes: < 1,000 Ω  
durch das Band: < 1,0 Ω



Abmessungen ▶ Einheit = mm

### KKB + AKB



Art.-Nr.	Typ	Material	Folie Materialstärke in mm	gesamt / inklusive Kleber Materialstärke in mm	Breite in mm	Länge in m
620 01 05	KKB-05	Cu / blank	0,040	0,065	5	25
620 01 06	KKB-06	Cu / blank	0,040	0,065	6	25
620 01 08	KKB-08	Cu / blank	0,040	0,065	8	25
620 01 10	KKB-10	Cu / blank	0,040	0,065	10	25
620 01 12	KKB-12	Cu / blank	0,040	0,065	12	25
620 01 17	KKB-17	Cu / blank	0,040	0,065	17	33
620 01 20	KKB-20	Cu / blank	0,040	0,065	20	25
620 01 25	KKB-25	Cu / blank	0,040	0,065	25	25
620 01 30	KKB-30	Cu / blank	0,040	0,065	30	25
620 01 35	KKB-35	Cu / blank	0,040	0,065	35	25
620 01 40	KKB-40	Cu / blank	0,040	0,065	40	25
620 01 50	KKB-50	Cu / blank	0,040	0,065	50	25
620 01 100	KKB-100	Cu / blank	0,040	0,065	100	25
620 01 200	KKB-200	Cu / blank	0,040	0,065	200	25
620 01 300	KKB-300	Cu / blank	0,040	0,065	300	25

Art.-Nr.	Typ	Material	Folie Materialstärke in mm	gesamt / inklusive Kleber Materialstärke in mm	Breite in mm	Länge in m
620 10 08	AKB-08	Aluminium	0,040	0,070	8	66
620 10 10	AKB-10	Aluminium	0,040	0,070	10	66
620 10 17	AKB-17	Aluminium	0,040	0,070	17	66
620 10 20	AKB-20	Aluminium	0,040	0,070	20	66
620 10 25	AKB-25	Aluminium	0,040	0,070	25	66
620 10 30	AKB-30	Aluminium	0,040	0,070	30	66
620 10 38	AKB-38	Aluminium	0,040	0,070	38	66
620 10 50	AKB-50	Aluminium	0,040	0,070	50	66
620 10 100	AKB-100	Aluminium	0,040	0,070	100	66
620 10 200	AKB-200	Aluminium	0,040	0,070	200	66
620 10 300	AKB-300	Aluminium	0,040	0,070	300	66

Auch auf Länge geschnitten oder gestanzt nach Zeichnung auf Anfrage erhältlich. Telefon: 09852 61079-0