



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Gehäuseseiten
Kühlleistung	4500 W

### Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,2 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 500 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 1450 m3/h
Kontrolltyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	1...70 °C außerhalb des Schrank: 20...60 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,71 A
Leistungsaufnahme in VA	160 W
Höhe	Extern: 1148 mm
Breite	Extern: 398 mm
Tiefe	Extern: 163 mm
Produktgewicht	30 kg
Schallpegel	69 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	114,8 cm
VPE 1 Breite	16,3 cm
VPE 1 Länge	39,8 cm
VPE 1 Gewicht	30,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------