



## DualSafe DS 445 E FP

Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 445E FP von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere „Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 445 E FP sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 445 E FP direkt sicher verankert werden. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482413104

## Grunddaten

Artikel-Nr.	DualSafe DS 445 E FP
Mat.Nr. SAP	41310
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	Ja
Art Befestigungsmaterial	M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	560,00 mm
Produkt Außenbreite	495,00 mm
Produkt Außentiefe	445,00 mm
Innenhöhe mm	445,00 mm
Innenbreite mm	380,00 mm
Innentiefe mm	297,00 mm
Produkt Nettogewicht	77,000 kg
Türöffnung HxB in mm	445*325
Überstand Verschlussystem	12,00 mm
Wandstärke re.	57,80 mm
Wandstärke li.	57,80 mm
Wandstärke oben	60,00 mm
Wandstärke unten	60,00 mm
Wandstärke hinten	65,00 mm
Türhöhe	488,00 mm
Türbreite	419,00 mm
Türstärke	76,00 mm

## Produkteigenschaften

<b>Verschlussystem</b>	Elektronikschloss mit Fingerscan
<b>Anzahl möglicher Nutzer</b>	10 Code + 20 Fingerprints
<b>Historienfunktion</b>	2000 Vorgänge
<b>Zeitfunktionen</b>	Ja
<b>Notschloss</b>	Nein
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
<b>Feuerschutz</b>	LFS 30 P - 30 min. für Papier
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	keine
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Lagerung nicht zulässig
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	20.000 €
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	2.500 €
<b>Anzahl Fachböden</b>	1,00 Stk
<b>Ordertiefe</b>	Ja
<b>mögliche Befestigungspunkte</b>	2x Boden + 2x Rückwand

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
Dual-Safe DS 415 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 415 K
DualSafe DS 415 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 415 E FP
Dual-Safe DS 425 K	Sicherheitsschrank Dual-Safe DS 425 K
DualSafe DS 425 E FP	Sicherheitsschrank DualSafe DS 425 E FP



DualSafe DS 445 K

Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 K

DualSafe DS 445 E FP

Sicherheitsschrank DualSafe DS 445 E FP