

SIM-Karte -  
einfach zu installieren



**ZONE 2/22  
CL I, II, III DIV 2**



android  
enterprise  
recommended



- › Ideal für IoT-Maintenance-  
Applikationen
- › Zero-Touch fähig
- › Android™ 10

IS930.2

Das robuste und leistungsstarke Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität sofort einsatzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschleufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1041MD01REV09\_DE\_02.2023



< IS930.2 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



NEC500 Zulassung:  
Class I, II, III Division 2  
Groups A B C D F G T4 T135°C



EAC Zulassung:  
2Ex ic IIC T4 Gc X  
Ex ic IIIC T135°C Dc X

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Betriebssystem</b>	Android™ 10
<b>Prozessor</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Speicher</b>	4 GB RAM   64 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 512 GB
<b>Frequenzen</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Abmessungen</b>	Größe: 237 x 156 x 22 mm   Gewicht: 890 g
<b>Display</b>	8" Gorilla Glass® 3. Generation   1200 x 1920 Pixel
<b>Batterie</b>	8400 mAh
<b>Kamera</b>	13 MP AF Rückseite   5 MP FF Vorderseite
<b>Verbindungen</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Schutzarten</b>	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz  
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,  
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



2 individuell programmierbare Tasten



Display mit Handschuhen bedienbar



Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperatur-  
und Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor



Magnetladeanschluss

## LIEFERUMFANG

Tablet mit integrierter Batterie, Handschlaufe, Type C USB-Kabel, USB Magnetladekabel, Netzadapter universal, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.