


Messmodul CPX-CMIX-M1-1

Teilenummer: 567417

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Kurzschlussfestigkeit	ja
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Unterspannung Messsystem über lokale 7-Segment-Anzeige
Max. Anzahl Module	9
Anzeige	Siebensegmentanzeige
Statusanzeigen	LED gelb = PL(Power Last) LED rot = error
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Netzausfallüberbrückung	10 ms
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	80 mA
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	140 g
Achsen pro Strang	1
Anzahl Achsstränge	1
Max. Leitungslänge	30 m
Elektrischer Anschluss Control-Interface	Dose M9 5-polig
Control-Interface	digital CAN-Bus mit Festo Protokoll
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt