


MNX PC 175/60 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/60 HT
Artikelnummer: 6011919
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022455
E-Nummer:
Finland: 3420471
Dänemark: 8212022506
Italien: 7352110
Schweden: 2535663
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	180	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	7.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
Polyamid
Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Schwarz
Dichtungsmaterial: TPE

Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zertifikate:

Germanischer Lloyd (GL)
Underwriters Laboratories
Det Norske Veritas
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 175/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

