

# Produktdatenblatt

## A525PJI050L51-8

EAN 4031582317442

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grauspurlos, Gleitlager, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen

### Optional:

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Mit Lauffläche aus schwarzem kontaktverfärbungsfreiem Gummi. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJI durch YGI.

Rad-Ø	50 mm
Reifenbreite	10 mm
Rollenbreite	54 mm
Rückenloch	8 mm
Störkreis-Ø	124 mm
Bauhöhe	56 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.078 Kg / daN
Tragfähigkeit	40 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	80 Kg / daN
Störkreisradius	62 mm
Härte der Lauffläche	A 87 Shore



### Varianten:

