




Zurrgurte nach EN 12195/2





Zugkraft = 250 kg mit Klemmschloss

Ausführung:	 einteilig
Bestell-Nr.	Länge (LG) m
704292	1
704293	2
704294	3
704295	4
704296	5

Technische Daten	
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	250
Gurtbreite mm	25





Zugkraft = 400/800 kg mit Druckratsche

Ausführung	 einteilig	 D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042108004	7042308004
6	7042108006	7042308006
8	7042108008	7042308008
Band/Meter		

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	400	800	800
Gurtbreite mm	25	25	25
Länge Festende m	0,4	0,4	-

Zugkraft = 750/1500 kg mit Druckratsche


Ausführung	 einteilig	 D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042113004	7042413004
6	7042113006	7042413006
8	7042113008	7042413008
Band/Meter		

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	650	1300	1300
Gurtbreite mm	25	25	25
Länge Festende m	0,4	0,4	-

Zugkraft = 1000/2000 kg mit Druckratsche

Ausführung	 einteilig	 gedr. Karabinerhaken	 U-Klauenhaken	 D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042120004	7042420004	7042220004	7042320004
6	7042120006	7042420006	7042220006	7042320006
8	7042120008	7042420008	7042220008	7042320008
Band/Meter				

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	1000	2000	2000
Gurtbreite mm	35	35	35
Länge Festende m	0,4	0,4	-



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2000	4000	4000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

Zugkraft = 2000/4000 kg mit Druckratsche

Ausführung					
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
8 10 Band/Meter	7042140008 7042140010	7042440008 7042440010	7042240008 7042240010	7042640008 7042640010	7042340008 7042340010



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2500	5000	5000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

Zugkraft = 2500/5000 kg mit Druckratsche STF 300 daN

Ausführung					
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
8 10 Band/Meter	7042150008 7042150010	7042450008 7042450010	7042250008 7042250010	7042650008 7042650010	7042350008 7042350010

Zugkraft = 2500/5000 kg mit ERGO-Langhebelzugratsche STF 500 daN

Ausführung	 D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.
8 Band/Meter	7042360008



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2500	5000	5000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

Vorteil:
Durch die höhere Vorspannkraft benötigen Sie weniger Zurrgurte

Zugkraft = 5000/10000 kg mit Druckratsche

Ausführung		
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
6 8 10 Band/Meter	7042100006 7042100008 7042100010	70423100006 70423100008 70423100010

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	5000	10000	10000
Gurtbreite mm	75	75	75
Länge Festende m	0,5	0,5	-

