Artikeldatenblatt



Art.-Nr.: 28DG0 Einhängeboden für Kommissionierwagen





Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 40 kg

Technische Details:







Gesamttragkraft (kg)	40
Ladeflächenlänge (mm)	650
Ladeflächenbreite (mm)	510
Tragkraft Etage (kg)	40
Gesamtbreite (mm)	510
Gewicht (kg)	3,52
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87169090
GπN	4017976281902