



DW 721 KN Radialarmsäge

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm) für optimale Führung des Werkstücks und perfekte Schnittergebnisse
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Säge Tisch und Spindelarretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits vormontiert, eingestellt und sofort einsatzbereit
- Erfüllt die neuesten EU-Sicherheitsrichtlinien (EN1870-17)

Serienmäßiger Lieferumfang

- 32 Zahn HM-Sägeblatt
- Untertisch

Spannung	230 Volt
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung (re/li)	48°
Max. Neigungseinstellung (re)	60°
Max. Querschnittbreite bei 90°	507 mm
Max. Querschnittbreite bei 90°/45° (re/li)	342 / 172 mm
Max. Querschnittbreite bei 45°/45° (re/li)	247 / 272 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	90 / 60 mm
Sägeblatt	300 x 30 mm
Tischgröße	176 x 122 x 77 cm
Gewicht	115,0 kg