

Artikelnummer: 136789

Kurzbeschreibung: Vakkenkast 300 mm, 3 compartimenten, 9 vakken, veiligheidscilinderslot, poot, gentiaanblauw

Langbeschreibung: Vakkenkast, 3 compartimenten, 9 vakken, veiligheidscilinderslot, onderbouw/compartimentbreedte naar keuze: Deze vakkenkast biedt 9 vakken verdeeld over 3 compartimenten. U beslist zowel de uitrusting van de onderbouw als de compartimentbreedte van de vakkenkast. Deze stabiele vakkenkast biedt een verdeling van 9 vakken over 3 compartimenten. Dankzij de stabiele staalplaatconstructie en de hoogwaardige moffellak is de vakkenkast bijzonder ongevoelig voor stoten en is ook zeer duurzaam bij regelmatig gebruik. De deuren met telkens rechtse deuraanslag zijn bevestigd in draaibouten en zo glad als de stalen romp. De toegepaste dubbele afkanting van de vakkenkast vermindert daarnaast het gevaar op verwondingen. U kiest voor de onderbouw tussen de variëte met sokkel of met voet. Hierbij is de vakkenkast met voet ca. 50 mm hoger als die met een sokkel. Ook de compartimentbreedte van 300 of 400 mm kiest u volledig naar uw behoeften. Meer details: 3 compartimenten, 9 vakken Stabiele staalplaatconstructie Dubbele afkanting om verwondingen te voorkomen Gladde deuren, deuraanslag telkens rechts Deuren in draaibouten geplaatst Afsluitbaar met veiligheidscilinderslot, elk slot 2 sleutels Ventilatie gebeurt via gatenrozetten in de achterwand Rompkleur: Lichtgrijs (RAL 7035) Compartimentbreedte: 300 of 400 mm Onderbouw: sokkel of voet Hoogte: 1800 mm (met sokkel), 1850 mm (met voet) Breedte: 930 mm (met compartimentbreedte 300 mm), 1230 mm (met compartimentbreedte 400 mm) Diepte: 500 mm Afmetingen binnenkant per vak bij compartimentbreedte 300 mm: h 510 x b 230 x d 465 mm Afmetingen binnenkant per vak bij compartimentbreedte 400 mm: h 510 x b 330 x d 465 mm

