



## **Höhenverstellbarer Standfuß mit Monitorhalterung und Gasdruckfeder für ein Display**

Für einen Monitor von 15" bis 32" und bis zu 8 kg, neigbar, schwenkbar, rotierbar und höhenverstellbar, schwarz

Part No.: [461894](#)

EAN-13: 0766623461894 | UPC: 766623461894

---

## **Freistehende Halterung für einen Monitor - ergonomischer, höhenverstellbarer Gasfeder-Standfuß für den Schreibtisch**

Dieser Monitorständer von Manhattan hebt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und macht Ihren Arbeitsplatz ergonomisch. Die VESA-Halterung aus hochbelastbarem Stahl verfügt über einen Standfuß, den Sie einfach auf Ihren Tisch platzieren können – eine Klemme an der Tischseite oder an einem Durchlass ist überflüssig. Sie trägt ein Display von 15 bis 32 Zoll bei einer Traglast bis zu 8 kg, einschließlich Apple® iMac oder Studio Display. Die attraktive schwarze Lackierung sorgt für edle Optik und passt zu nahezu jeder Büroausstattung.

### **Höhenverstellung per Knopfdruck**

Durch einen Gasfederzylinder lässt sich das Display mühelos zwischen 274 und 429 mm auf Ihre optimale Sichtlinie erhöhen oder senken. Drücken Sie zur Höhenverstellung einfach die Taste an der Oberseite.

## Vielseitig verstellbar

Die Schwenk-, Neigungs- und Höheneinstellungen lassen Sie den perfekten Blickwinkel finden und machen Ihre Bildschirmarbeit angenehmer. Diese Ergonomie entlastet Augen, Nacken und Rücken spürbar. Zudem können Sie Ihren Monitor vom Quer- ins Hochformat drehen, z. B. um Fotos zu betrachten oder längere Seiten und Codezeilen ohne viel Scrollen zu lesen.

## Aufgeräumtes Kabelmanagement

Ein im Lieferumfang enthaltener Clip lässt sich an der Rückseite befestigen und dient als Kabelführung für einen aufgeräumten Schreibtisch.

### Merkmale:

- Freistehende Halterung für einen Monitor von 15" bis 32" und bis zu 8 kg
- Bis zu +/-20° neigbar, +/-45° schwenkbar und höhenverstellbar von 274 bis 429 mm für optimalen Blickwinkel
- Gasdruckfeder mit bequemer Höhenanpassung per Knopfdruck auf der Oberseite
- 360° rotierbar für Displayausrichtung im Hoch- oder Querformat
- Positioniert den Monitor ergonomisch über dem Schreibtisch für mehr Platz, reduzierte Augenbelastung und verbesserte Haltung
- Kabelführung durch ansteckbaren Clip minimiert Kabelgewirr; auch zum Verstauen der Inbusschlüssel geeignet
- VESA-Platte mit Schnellaufhängung für einfache Anbringung Ihres Bildschirms
- Standfußmaße 310 mm breit und 200 mm tief für perfekte Stabilität, gut geeignet als Ablage für Zubehör
- Robuste Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Rutschfeste Gummifüße halten den Standfuß an seinem Platz und schützen Ihre Oberfläche vor Kratzern
- Halbglänzende, schwarze Lackierung für professionelle und moderne Optik
- Ideal für Anwendungen in Homeoffice, Büro, Studio, IT-Netzwerk oder Security
- Einfache und schnelle Installation; Montagematerial im Lieferumfang
- Entspricht VESA-Standards: 75x75, 100x100
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

Allgemein:

- Zertifikate: RoHS
- Geeignet für LED/LCD-Monitore von 15" bis 32"
- Traglast: 8 kg
- Neigbar: +/-20°
- Schwenkbar: +/-45°
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 315 x 274 to 460 mm
- Standfußhöhe: 5 mm
- Nettogewicht: 3,94 kg
- Bruttogewicht: 4,32 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- VESA-Standards: 75x75, 100x100

Lieferumfang:

- Höhenverstellbarer Standfuß mit Monitor Halterung und Gasdruckfeder für einen Bildschirm
- Montagematerial und Anleitung



