




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E3



Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

OOF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

400

OUF

Reichweite Fiberoptik

[mm]

120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...150

E20492



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-M-V-E3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	95,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	●
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück