


Datenblatt Artikel 522200

Durchgangshahn 13 mm bzw. 1/2"

natur, beidseitig Tüllenanschluss, LDPE

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- Tülle Außen-Ø d1= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- h = 59 mm
- l = 95 mm



Best.einheit	Stück
EAN	4007228703795
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Karton	250
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	164
brutto Kg	0,02
Bruttogewicht VE Kg	0,1
Btl in Karton	10
Farbe	natur
Gewicht VE	0,262
Höhe	0
Höhe Karton	170
Höhe Pal	1,51
Kartons pro Lage	18
Lagen	8
Länge Karton	250
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,02
Stück / Lage	900
Stück / Palette bzw Kiste	7200
Summe Kartons	144
Tiefe	95
VE	5
Volumen m3	0,011
Zolltarif	39174000