



## Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 4, colore rosso, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 4 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 6,75 litri / 3,94 litri
- Portata 30 kg/Carico impilabile: 742 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 336 mm L=larghezza=205 mm A=altezza=154 mm
- Dimensioni interne: 291x168x138 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>654100</b>
GTIN	<b>4007228700459</b>
Tariffa doganale	<b>39231090</b>
Unità di imballaggio	<b>12</b>

Colore	<b>rosso</b>
Volume in L	<b>6,75</b>
Peso (kg)	<b>0,61</b>
P x L x A (mm)	<b>336 x 205 x 154</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>12</b>
P x L x A (mm)	<b>334 x 422 x 681</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>7,32</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>18</b>
Numero di strati	<b>3</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,193</b>

Cartoni per strato	<b>6</b>
Peso (kg)	<b>151,76</b>