

Artikelnummer: 91960

Kurzbeschreibung: Schweißerschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starker Folienvorhang, DIN EN ISO 25980, B 1450 x T 600 x H 1900 mm, blau/rot

Langbeschreibung: Schweißerschutzwand, 1-teilig, 0,4 mm starker Folienvorhang, DIN EN ISO 25980, B 1450 x T 600 x H 1900 mm, d.grün oder rot: Diese 1-teilige Schweißerschutzwand bietet Ihnen im Arbeitseinsatz ein hohes Maß an Sicherheit - schließlich ist sie mit einem 0,4 mm starken Folienvorhang ausgerüstet, welcher die hohen Anforderungen der DIN EN ISO 25980 für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen erfüllt. Hierfür wird der Vorhang einfach zwischen obere und die untere Querstrebe

des pulverbeschichteten Gestells aus blauem Stahl-Rundrohr gespannt. Das Gestell an sich ist mit 600 mm tiefen Füßen ausgestattet. Sie erhalten diese mit 3 Jahren Garantie versehene Schweißerschutzwand mit Folienvorhangbespannung wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie. Die Außenmaße betragen in beiden Fällen B 1450 x H 1900 mm, die Bodenfreiheit beläuft sich jeweils auf 100 mm. Weitere Details: 1-teilige Folienvorhang-Schutzwand für ein Maximum an Sicherheit im Rahmen von Schweißarbeiten. Folie wird einfach zwischen die obere sowie die untere Querstrebe des Gestells gespannt. Folie entspricht DIN EN ISO 25980 (Internationale Normen und Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit beim Schweißen). Wahlweise mit dunkelgrüner oder roter Folie erhältlich. Folienstärke: jeweils 0,4 mm. Bodenfreiheit: jeweils 100 mm. Material Gestell: jeweils Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet. Farbe Gestell: jeweils blau. Maße Gestellfüße: jeweils T 600 mm. Außenmaße: jeweils B 1450 x H 1900 mm. Garantie: jeweils 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250616417280