

ROLINE S/FTP-Kabel Kat.7, LSOH, mit RJ-45 Steckern (500 MHz / Class EA), grau, 5 m

Artikelnummer	21.15.0855
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.0855
EAN (Einzelstück)	7611990110742

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Besonders hochwertiges, doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 7 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern (bis 500 MHz). Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Die effektive Lösung für eine Netzwerkverkabelung mit Datenraten bis 10Gbit/s (bei einer Frequenz bis 500 MHz).

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
- Gesamtabschirmung in verzinnem Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm
- Standardausführung: grau

Technische Daten

Hersteller ROLINE

Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	5 m
Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	grau
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	205.4 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.2 kg