

Elektro-Kettenzug

PEH

Traglast 1000 kg, Anzahl
Kettenstränge 1, Ösenaufhängung

Artikelnummer: 222561



Elektro-Kettenzug PEH

Elektro-Kettenzug



- Traglast 1000 kg
- Anzahl Kettenstränge 1
- Standardhub Länge 3 m
- Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
- Ösenaufhängung
- Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Bauhöhe 598 mm
- Länge x Breite 385 mm x 548 mm

Technische Details

| | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Hebegerät | Hebezeug | Öffnung Haken | 33 mm |
| Hebezeugtyp | Elektro-Kettenzug | Sicherheitsausstattung Hebezeuge | Rutschkupplung gegen Überlastung |
| Traglast | 1000 kg | IP Schutzart | 65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen |
| Strangzahl | 1 Stück | Bauhöhe | 598 mm |
| Standardhub | 3 m | Länge | 385 mm |

| | | | |
|----------------------|--|---------|--------|
| Hubgeschwindigkeit | 4 m/min | Breite | 548 mm |
| Bedienung Hub | elektrisch mit Handtaster für heben und senken | Gewicht | 58 kg |
| Kettenzug Ausführung | Ösenaufhängung | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 222564 |  | Hakenaufhängung für Elektro-Kettenzug, Traglast 2000 kg |
| 222569 |  | Kettenspeicher für Elektro-Kettenzug, Traglast 2000 kg, für bis zu 6 m lange Kette |